



## PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Tipas: GG



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	223324 GG
GTIN	4960664732975
Produktų klasė	25A

### Aprašymas

#### Modelis:

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

W – 2-jų pjovimo briaunų Wiper keičiama plokštelė.

#### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tiesi pjovimo geometrija: 10 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: maks. 0,2 mm

### Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Pastūma $f_z$ per dantį	maks. 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEG 1106XNER-W
Kietlydinys	CA420M
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	10 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	230 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		