



Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Pjovimo briaunos Ø D _c	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Gnybtinis pleištas	229720

Gnybtinio pleišto varžtas	229721
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	134 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	40 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720