



## Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/28mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

#### Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	200 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	28
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	63 mm
Gnybtinis pleištas	229720
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	6 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	209 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	60 mm
Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720