



## Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

#### Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Gnybtinis pleištas	229720
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$	109 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	32 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720