


PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Tipas: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	223326 GG
GTIN	4960664732890
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

W – 2-jų pjovimo briaunų Wiper keičiama plokštelė.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Tiesi pjovimo geometrija: 10 mm

Pastūma f_z per dantį: maks. 0,2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Pastūma f_z per dantį	maks. 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEG 1106XNER-W
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	10 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		