



## Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/24mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

#### Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

### Techninis aprašymas

Gnybtinis pleištas	229720
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Pjovimo briaunų skaičius Z	24

Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
maksimalus išorinis $\varnothing D_{maks.}$	259 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	63 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	250 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Gnybtinis pleištas	229720
Kaištinis varžtas	229721