


**PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, Tipas: GG**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	223318 GG
GTIN	4960664732968
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

GL – į paviršių orientuota geometrija.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tiesi pjovimo geometrija: 2,6 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,12 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,12 mm
Tipas	Ketus
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEG 1106XNEN-GL
Kietlydinys	CA420M
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	2,6 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	230 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		