

**Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
160/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Produktų klasė	250

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Gnybtinis pleištas	229720
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	16
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106

Gnybtinio pleišto varžtas	229721
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	169 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Kaištinis varžtas	229721
Gnybtinis pleištas	229720