

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	223320 GG
GTIN	4960664732883
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.

GL – į paviršių orientuota geometrija.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Tiesi pjovimo geometrija: 2,6 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEG 1106XNEN-GL
Kietlydinys	PR1510
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	2,6 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		