

**Frezavimo galvutė 70° MFK, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
250/36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Produktų klasė	250

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo galvutė našiam ketaus apdirbimui. Mažas ir labai mažas dantų skaičius užtikrina maksimaliai produktyvų ketaus apdirbimą.

Privalumai:

- **Ekonomiškas ir patikimas apdirbimas penkiakampėmis keičiamomis plokštelėmis su 10-čia pjovimo briaunų.**
- **Gerai apgalvotas įrankio dizainas ir didelis posvyrio kampas sumažina pjovimo jėgas.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	250 mm
Gnybtinis pleištas	229720
Pjovimo briaunų skaičius Z	36
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	259 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Gnybtinio pleišto varžtas	229721
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1106
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	70 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Gnybtinis pleištas	229720
Kaištinis varžtas	229721