



Stereo mikroskopas, Tipas: EZ4W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491750 EZ4W
GTIN	7630003581010
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Stereo mikroskopas didelės skiriamosios gebos, šviesiam ir ryškiam vaizdui. Ergonomiško dydžio reguliavimo rankenos bei reguliuojama jų eiga nevargina net ir dirbant ilgesnį laiką. Atstumas tarp lęšiuko centrų reguliuojamas individualiai.

Klaviatūra su plėvele, 3 apšvietimo metodai pasirenkami su 5 LED-ais.

- **Integruota 5 megapikselių CMOS HD kamera.**
- **Belaidis duomenų perdavimas per WLAN naudojant Leica AirLab programėlę (sistemos reikalavimai: Android nuo 4.1, iOS nuo 7.0). Naudojant Leica AirLab programėlę galima nufotografuotus vaizdus ir gautus matavimus komentuoti ir siųsti elektroniniu paštu. Papildomai nuotraukas galima išsaugoti aplankuose ir susieti su socialiniais tinklais.**
- **Kameros prieiga keliems vartotojams tuo pačiu metu.**
- **Papildomai HDMI, USB 2.0 ir Ethernet išvestis.**
- **Integruota anga SD kortelei.**

Tiekimo sudėtis:

USB ir HDMI laidai, programinė įranga fotografavimui, nuo dulkių saugantis apvalkalas.

Techninis aprašymas

Matymo lauko Ø	5,7 - 25 mm
Didinimas	4,4:1
Darbinis atstumas	100 mm
Paviršiaus apšvietimas	Pasirenkami 3 režimai: maksimalus šviesumas su 5 LED-ais, įstrižai krintanti šviesa su 3 LED-ais, plokščia šviesos juosta su 2 LED-ais
Svoris	6,3 kg
LED apšvietimo sistema	Įmontuotas, krintančios ir sklindančios šviesos jungiklis, įjungiamas atskirai arba kartu
Stebėjimo kampas	60 laipsniai
Didinimas (x kartų)	8 - 35
Optika	10° Greenough parfokalinis (binokuliarinis)
reguliuojamas apšvietimas	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas