

Garant**Nupjovimo plokštelė neutral., HB7130, įpjovos plotis w: 5,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273115 5,1
GTIN	4045197742278
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Paskirtis:**

Įpjovimo peiliams Nr. 273551 – 273558.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	5,1 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Įpjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Kietlydinys	HB7130
Keitimų / įpjovimo briaunų skaičius	1
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		