



## Nešiojamas indikatorius, Tipas: T10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	434716 T10
GTIN	7630041114775
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas nešiojamas indikatorius su skale ir skaitmeniniu rodmeniu indukciniam matavimui liestukams. Aiškus nuskaitymas be klaidų, nes skalėje rodmuo labai aiškus. 5 kartų didinimo režimas. Labai ilgai veikia – virš 300 val. Optimaliai patogus darbas dėl ergonomiškos formos ir liečiamuoju ekranu.

#### Funkcija:

nulinė padėtis (Offset), +A, -A, atminties funkcija, maks., min., maks.-min., matavimas su ribinėmis vertėmis, duomenų išvestis, ASCII komandos. Idealiai tinka stacionariam ir mobiliam naudojimui dirbtuvėse arba gamybos sektoriuje. IP63: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Indikatorius indukciniam TESA matavimui liestukams.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 4 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6.

#### Priedai pasirinktinai:

Siųstuvas Nr. 498916, duomenų laidas Nr. 498918, programinė įranga Nr. 498925; 498926.

### Techninis aprašymas

Leistina skaitmeninių parodymų paklaida	0,1 %
Plotis	100 mm
Ilgis	170 mm
Svoris	0,5 kg
Aukštis	38 mm
maksimali padalos vertė	0,1 $\mu\text{m}$
Reguliuojama skalė	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 $\mu\text{m}$
Induktyvių liestukų jungčių skaičius	1
Matavimo ribos (diapazonas)	nuo $\pm 5$ iki $\pm 5000$ $\mu\text{m}$
IP apsaugos klasė	IP 63
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Produkto rūšis	Indikatorius / ekranas

## Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, radialinis Rinkinys 10 vnt. Tipas GT22	434778 GT22
Indukcinis svirtinio matuoklio liestukas Tipas GT31	434779 GT31
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis Rinkinys 10 vnt. Tipas GT21	434776 GT21
Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis Tipas GT21	434775 GT21
	434777 GT22

Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, radialinis Tipas  
GT22

---