

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9540, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Galinių pjovimo briaunų ilgis: 1,5 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 1,4$ mm.

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 3,61 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,9 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	3,61 mm
Pastūma f_z per dantį	0,9 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 0704ZEER M
Kietlydinys	HB9540
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	310 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Uni	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		