

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9640, Tipas: INOX


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Galinių pjovimo briaunų ilgis: 1,5 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 1,4$ mm.

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	3,61 mm
Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,9 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 0704ZEER M
Kietlydinys	HB9640
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		