

HOLEX**ER užveržimo veržlė, Skirta ER: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309580 20
GTIN	4045197743299
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Sriegis	M25×1,5
maksimalus užveržimo momentas	110 Nm
Bendras ilgis L	19,5 mm
Išorinis Ø D	34 mm

skirta ER	20 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė