

**NT TOOL****Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, Ø 32 mm,  
Nominalus užveržimo Ø d: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309578 25
GTIN	2050001853219
Produktų klasė	33K

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.

Skirta **NT** cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.

Grioveliai aušinimo priemonei yra prie vidinės kiaurymės d, todėl tinka periferiniam aušinimui.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	72 mm
Nominalus užveržimo Ø d	25 mm
Replių Ø D	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 32 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai