

**Garant****Mašininis sriegiklis DIN 376, oksiduotas, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	134980 M3
GTIN	4045197745651
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****visi dydžiai = DIN 376 (= sumažintas koto Ø) – darbui gilesnėse vietose.****Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 376
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio Ø	3 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai

Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		