

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 3H7mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122790 3H7 |
| GTIN | 4045197745484 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas

Modelis:

Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Kiaurymės tikslumą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos.**

Privalumai:

Be papildomo plėtimo **pasiekama tolerancija H7.**

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122790 + 129100HB.**

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122790 + 129100HE.**

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

VHM HPC montavimo grąžtai, skirti aliuminiu apdirbti, tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,09 mm/aps, |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm |
| Norma | DIN 6537 |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Nominalusis Ø D _c | 3 mm |

| | |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 23,5 mm |
| Tolerancija | H7 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 6×D |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | M |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |