

Garant

Prailgintas spiralinisgrąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 × bendras ilgis: 6,8X225mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 116245 6,8X225 |
| GTIN | 4045197745903 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai užgaląsta viršūnė.

Produktyvus, garais oksiduotas grąžtas gilių kiaurymių gręžimui. Būtina **dažnai šalinti drožles**.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su **120° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 155 mm |
| Bendras ilgis L | 225 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 6,8 mm |
| Norma | DIN 1869 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Koto Ø D _s | 6,8 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,07 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 144,8 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 32 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 21 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 18 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 5 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 18 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |