

## Garant

**Prailgintas spiralinisgrąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 × bendras ilgis: 7,5X290mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	116245 7,5X290
GTIN	4045197745941
Produktų klasė	11B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiksliai užgaląsta viršūnė.

Produktyvus, garais oksiduotas grąžtas gilių kiaurymių gręžimui. Būtina **dažnai šalinti drožles**.

#### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su **120° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti

### Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/aps,
Norma	DIN 1869
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	290 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	200 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	7,5 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	7,5 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	188,8 mm
Smailas kampas	118 laipsniai

Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	32 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	21 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Ketus (G)	tinka	18 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		