

**XDPT..ER-D41, SP6519, Keičiamų plokštelių dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221936 12
GTIN	2050002058675
Produktų klasė	28E

**Aprašymas****Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPT090408-ER-D41
Keičiamų plokštelių dydis	12
Tipas	UNI
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	SP6519
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,3 - 2,5 mm

Keitimų / pjovimo braunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		