

**XDPT..ER-D41, SC6525, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221940 09
GTIN	4056544157492
Produktų klasė	28E

**Aprašymas****Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPT090408ER-D41
Keičiamų plokštelių dydis	09
Tipas	ST1400
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,01 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	SC6525
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 - 2,5 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	340 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	155 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		