


**Garant**
**VHM frezos, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202725 3
GTIN	4045197746412
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

**Be** 45° nuožulos pjovimo briaunos viršūnėje.

**Techninis aprašymas**

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	12 mm
Koto forma	HA
Dantų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	38 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	2,8 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>1</sub> kartu su sužemintu kotu	17 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

