

Garant
VHM frezos, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202725 6
GTIN	4045197746443
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Be 45° nuožulos pjovimo briaunos viršūnėje.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto Ø D _s	6 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	5,8 mm
Koto forma	HB
Dantų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	58 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	21 mm
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,033 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,03 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3xD apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1xD
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

