

Įspraustinių su ER cangėmis rinkiniai, HSK-A 63, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305450 25
GTIN	2050001855251
Produktų klasė	37D

Aprašymas

Privalumai:

Radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$ užtikrina didesnę tikslumą.

- **Optimalų proceso saugumą užtikrina stipri užveržimo jėga.**
- **Geresnė paviršiaus kokybė (kokybė, siauresnės gamybos tolerancijos).**
- **Mažesni gamybos kaštai.**

Tiekimo sudėtis:

ER įspraustinė (**su veržle**) Nr. 305390, plastikiniame lagaminėlyje. ER užspaudimo raktai Nr. 628400 dyd.16/20, ER užspaudimo įvorės Nr. 308941

ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 mm.

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Laikiklis	HSK-A 63
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25

309680 25

ER cangių įspraustinė ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui
25

305390 25