

HOLEX**Rankinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365055 100
GTIN	4062406188634
Produktų klasė	32D

Aprašymas**Modelis:**

- Naudojamas horizontaliai, vertikalčiai arba ant šono.
- Tvirtas modelis.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Bendras ilgis išlaikomas. (Suklys integruotas į rankeną!)
- Universalios tvirtinimo galimybės dėl pailgų kiaurymių spaustuvo korpuse.
- Šonu judinama žiauna.
- Tvirta, fiksuota užspaudimo lūpa su trimis vertikalčiais prizminiais grioveliais ir vienu horizontaliu prizminiu grioveliu.
- Su nuimamais ratukais.

Paskirtis:

Ruošinių užspaudimui gręžiant.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš ketaus.

Tikslumas:

0,20 mm.

Techninis aprašymas

Korpuso ilgis a	191 mm
Bendras aukštis c	64 mm

Žiaunų aukštis C	30 mm
Užveržimo ribos b	101 mm
Svoris	4,8 kg
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvas

Priedai

Atsarginių lūpų pora (2 vnt.) rankiniams gręžimo staklių spaustuvas Tipui 100	365046 100
---	------------