

Garant**PC laikiklis, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928753 M
GTIN	4062406352431
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Lakštinio plieno korpusas prisukimui prie darbatalio plokštės. Ventiliacinė anga šone.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Plotis	250 mm
Aukštis	500 mm
Naudingasis gylis	535 mm
dydis	M
Gylis	540 mm
Naudingas plotis	246 mm
Spintos priekinė dalis	be durų
Svoris	6 kg

Naud. aukštis	495 mm
medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	15 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	PC laikiklis