

Garant**Plokštelių grioveliams rinkinys, HB7010, Tipas: 0,9-2,65****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Paskirtis:**

Su atpjovimo laikikliu 3 mm pločio plokštelei.

Turinys:

Po 2× Nr. 273665: dyd. 0,9; 1,15; 1,35

Po 1× Nr. 273665: dyd. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Pastaba:

Visi laikikliai turi atitikti įpjovos plotį.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	0,9 - 2,65 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7010
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	K
Grioveliai pagal standartą	DIN 471
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	70 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepetraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 2,65 mm	273665 2,65
Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 1,35 mm	273665 1,35
Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 1,65 mm	273665 1,65
Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 0,9 mm	273665 0,9
Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 2,15 mm	273665 2,15
Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 1,15 mm	273665 1,15
Plokštelė grioveliams įpjovos plotis w 1,90 mm	273665 1,90