

**Garant****APMT 060208 ER, HB8630, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215670 INOX
GTIN	4045197747563
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_p$  max = 4 mm.

## Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma $f_z$ per dantį	0,08 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 060208 ER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		