

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusės su 2x8 pjovimo briaunomis.

Rekomendacija:

Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	16
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ONMU 05T6 ANER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	3 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		