


**Garant****SOMT 120504 PDER, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214877 INOX
GTIN	4045197747921
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,17 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,4 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 120504 PDER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		