

Garant**Kopijavimo freza 7° teigiama, Weldon kotas, Ø D: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212115 20
GTIN	4045197746740
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėgimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Iškyšos ilgis L ₁	47 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Ø D ₃	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP