

Garant**Kopijavimo freza 7° teigiama, Weldon kotas, Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212115 25
GTIN	4045197746757
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir radialinis mušimas.**
- **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**

7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėgimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Iškyšos ilgis L_1	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Koto Ø D_s h6	20 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm

Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804