

Garant

**Kopijavimo freza 7° teigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
25/3mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212140 25/3
GTIN	4045197750266
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
 - **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**
- 7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėjimą.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M12
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D ₃	15 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1003
Ø D ₁ h6	12,5 mm

Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219804
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8