

Garant

**Kopijavimo freza 7° teigiama, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
32/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212160 32/3
GTIN	4045197750488
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
 - **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**
- 7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėjimą.

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..12T3

Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D ₃	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	42 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219805
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219807