

Garant**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215570 40/4
GTIN	4045197750723
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,5 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	34,5 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	37 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2