

**Garant**

**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215575 52/6
GTIN	4045197750761
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamoms plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
-------------------------------------	----------------------

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,37 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	46,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	101 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	102 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	49 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2

