

Garant

Feedking greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm
Koto Ø D _s h6	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D ₃	12 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,85 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	180 mm
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,56 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	11 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP