

**Garant****RDMT 12T3 MO, HB8520, Tipas: ST1100**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	212274 ST1100
GTIN	4045197750860
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$  mm.

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,22 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDMT 12T3 MO

Tipas: ST1100

## Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDMT 12T3 MO
Tipas	ST1100
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB8520
Pastūma $f_z$ per dantį	0,22 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui