

Garant**HiPer-Drill keičiamoji galvutė Forma E, HB7530, Gilinimo Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231690 10
GTIN	4045197750884
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Forma E 180°, pjovimo briauna su 142° centravimo viršūne ir apsaugine nuožula 0,5 mm.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms kiauromėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis – vidutinis.
Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

Pastaba:

Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus. Pjovimo režimai rekomenduojami pagrindiniam elementui 5xD.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø	10 mm
tinka kiaurosioms kiauromėms Ø	5,5 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M5
Serija	HiPer-Drill

Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Kietlydinys	HB7530
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gilavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	40 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	35 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	30 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		