

Garant
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 5,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	123179 5,5
GTIN	4045197759832
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

DLC sp² naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Labai **našiam ir kokybiškam aliuminio detalių** apdirbimui. **Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiamosios briaunos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti grąžtu $12 \times D$, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068– 121130.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	116 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	Gamykliniai standartai
Užspaudimo griovelio ilgis c	78 mm
Nominalusis Ø D _c	5,5 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,45 mm/aps,
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	69,8 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM

Modelis	12xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	245 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	105 m/min	N
PEEK	tinka	85 m/min	N
PVDF GF20	tinka	60 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	55 m/min	N
PEEK GF30	tinka	50 m/min	N
PTFE CF25	tinka	55 m/min	N
Cu	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	150 m/min	N
GFK	tinka	55 m/min	N
CFK	tinka	55 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

