

Garant
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 5,3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122809 5,3
GTIN	4045197758798
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

DLC sp² naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Labai **našiam ir kokybiškam aliuminio detalių** apdirbimui. **Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	57 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	95 mm
Nominalusis Ø D _c	5,3 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožiui	0,45 mm/aps,
Koto Ø D _s	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	49,1 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM

Modelis	8xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	325 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	315 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	135 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PVDF GF20	tinka	80 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	70 m/min	N
PEEK GF30	tinka	60 m/min	N
PTFE CF25	tinka	70 m/min	N
Cu	tinka	140 m/min	N
CuZn	tinka	160 m/min	N
GFK	tinka	70 m/min	N
CFK	tinka	70 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

