

**Garant****HiPer-Drill keičiamoji galvutė Forma E, HB7530, Gilinimo Ø: 26mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231690 26
GTIN	4045197761125
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Forma E 180°, pjovimo briauna su 142° centravimo viršūne ir apsaugine nuožula 0,5 mm.

**Paskirtis:**

Varžtinėms kiaurosioms kiauromėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis – vidutinis.<br>Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

**Pastaba:**

Kiti dydžiai parduodami atskirai užklausus. Pjovimo režimai rekomenduojami pagrindiniam elementui 5xD.

**Techninis aprašymas**

Gilinimo Ø	26 mm
tinka kiaurosioms kiauromėms Ø	17 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M16
Serija	HiPer-Drill

Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Kietlydinys	HB7530
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gilavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	40 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	35 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		