

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 9,8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	123178 9,8
GTIN	4045197755544
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

DLC sp² patobulinta danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama tiksliai ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms $12 \times D$, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068 – 121130.

Formos HB ir HE tiekiamos už tokią pačią kainą kaip ir HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123302**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123301 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	162 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,55 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Užspaudimo griovelio ilgis c	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	Gamykliniai standartai
Nominalusis Ø D _c	9,8 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Koto tolerancija	h6

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	105,3 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	12xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	245 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	105 m/min	N
PEEK	tinka	85 m/min	N
PVDF GF20	tinka	60 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	55 m/min	N
PEEK GF30	tinka	50 m/min	N
PTFE CF25	tinka	55 m/min	N
Cu	tinka	120 m/min	N
CuZn	tinka	150 m/min	N
GFK	tinka	55 m/min	N
CFK	tinka	55 m/min	N

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE