

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 9,1mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122808 9,1 |
| GTIN | 4045197754257 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

Patobulinta **DLC danga** sp^2 su mažu trinties koeficientu užtikrina **puikų drožlių šalinimą. Kokybiškam aliuminio detalių apdirbimui. Išgręžiama tiksli kiaurymė**, tą užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122809**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122808 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Koto Ø D_s | 10 mm |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,55 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 95 mm |
| Bendras ilgis L | 142 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Nominalusis Ø D_c | 9,1 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 81,4 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 8xD |
| Tipas | W |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 325 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 360 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 315 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 135 m/min | N |
| PEEK | tinka | 110 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 80 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 70 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 60 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 70 m/min | N |
| Cu | tinka | 140 m/min | N |
| CuZn | tinka | 160 m/min | N |
| GFK | tinka | 70 m/min | N |
| CFK | tinka | 70 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Šlapias, min.

Paslaugos

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE