

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 2,6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122808 2,6
GTIN	4045197753601
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Patobulinta **DLC danga** sp^2 su mažu trinties koeficientu užtikrina **puikų drožlių šalinimą. Kokybiškam aliuminio detalių apdirbimui. Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.**

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122809**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122808 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	4 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D_c	2,6 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,22 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	30 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	66 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	26,1 mm

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	8xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	325 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	360 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	315 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	135 m/min	N
PEEK	tinka	110 m/min	N
PVDF GF20	tinka	80 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	70 m/min	N
PEEK GF30	tinka	60 m/min	N
PTFE CF25	tinka	70 m/min	N
Cu	tinka	140 m/min	N
CuZn	tinka	160 m/min	N
GFK	tinka	70 m/min	N
CFK	tinka	70 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.

tinka