

Garant
VHM-HPC grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122602 5
GTIN	4045197752567
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

DLC sp² patobulinta danga, pasižyminti **mažu trinties koeficientu**, užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Našiam ir **kokybiškam aliuminio medžiagų** apdirbimui. **Didelio tikslumo ašiškumą** ir **kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.
Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

122603.
Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122602 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
Bendras ilgis L	82 mm
Norma	DIN 6537
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,35 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	44 mm
Nominalusis Ø D _c	5 mm
Koto Ø D _s	6 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	36,5 mm

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	360 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	90 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	70 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
GFK	tinka	80 m/min	N
CFK	tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

Šlapias, min.

Paslaugos

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE