

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 4,7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122602 4,7
GTIN	4045197752536
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC** sp<sup>2</sup> patobulinta danga, pasižyminti **mažu trinties koeficientu**, užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Našiam ir **kokybiškam aliuminio medžiagų** apdirbimui. **Didelio tikslumo ašiškumą** ir **kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.<br>Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.<br>Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

**122603**.<br>Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122602 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4,7 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Užspaudimo griovelio ilgis c	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,35 mm/aps,
Norma	DIN 6537
Bendras ilgis L	74 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	29 mm

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Tipas	W
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	360 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	90 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	70 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
GFK	tinka	80 m/min	N
CFK	tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		

Šlapias, min.

**Paslaugos**

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE