

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 3,8mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122602 3,8    |
| GTIN             | 4045197752437 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** patobulinta danga, pasižyminti **mažu trinties koeficientu**, užtikrina **puikų drožlių pašalinimą**. Našiam ir **kokybiškam aliuminio medžiagų** apdirbimui. **Didelio tikslumo ašiškumą** ir **kiaurymės apvalumą** užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.<br>Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.<br>Forma **HB**: užsakyti **Nr.**

**122603**.<br>Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122602 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7           |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui                     | 0,35 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Bendras ilgis L                                         | 74 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 3,8 mm       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 6 mm         |
| Norma                                                   | DIN 6537     |
| Koto tolerancija                                        | h6           |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 36 mm        |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 30,3 mm      |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | DLC                |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Tipas               | W                  |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | geltona            |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka     | 360 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka     | 400 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka     | 350 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas                | tinka     | 150 m/min      | N         |
| PEEK                         | tinka     | 120 m/min      | N         |
| PVDF GF20                    | tinka     | 90 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                   | tinka     | 80 m/min       | N         |
| PEEK GF30                    | tinka     | 70 m/min       | N         |
| PTFE CF25                    | tinka     | 80 m/min       | N         |
| Cu                           | tinka     | 160 m/min      | N         |
| CuZn                         | tinka     | 200 m/min      | N         |
| GFK                          | tinka     | 80 m/min       | N         |
| CFK                          | tinka     | 80 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka     |                |           |

Šlapias, min.  
**Paslaugos**

tinka

Koto šlifavimas Tipas HE

129100 HE